

Số: /TM-BVCKDLTT

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v chào giá dịch vụ tư vấn và thẩm định đấu thầu

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận đang có kế hoạch thực hiện gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung năm 2024”. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định đấu thầu đủ năng lực pháp lý theo đúng quy định, bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực, điều kiện quan tâm, tham gia chào giá, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ tư vấn lập KHLCNT, E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung năm 2024”	Gói	01
2	Dịch vụ thẩm định KHLCNT, E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung năm 2024”	Gói	01

Hồ sơ chào giá gồm: Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, thư chào giá tư vấn và thẩm định.

Thời gian nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 29/10/2024 đến 08h00 ngày 11/11/2024.

Hiệu lực của báo giá: 03 tháng kể từ ngày ký.

Báo giá gửi về cho Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu- Tâm thần, địa chỉ: số 30 Phạm Ngũ Lão, P. Phước Mỹ, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

(Đính kèm danh mục)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin của BV;
- Lưu: VT, KCLSD.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Đồng



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẴM BỔ SUNG NĂM 2024

(Đính kèm Thư mời số: 837 /TM-BVCKDLTT ngày 28 tháng 10 năm 2024)

ST T	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số, yêu cầu kỹ thuật cơ bản
1.	Đèn mô di động	Bộ	01	Hàng hóa mới 100%. I. Cấu hình cung cấp: - Thân chính - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm - Hướng dẫn sử dụng II. Chi tiết kỹ thuật: Tính năng: - Chỉ số hoàn màu (CRI) cao giúp làm giảm sự mỏi mắt so với những đèn có độ sáng cao với CRI thấp - Có thể điều chỉnh cả cường độ sáng và nhiệt độ màu - Thiết kế Led kết hợp với thấu kính và gương phản xạ đảm bảo hiệu quả và cường độ sáng cao so với gương phản xạ thông thường - Độ tập trung ánh sáng có thể điều chỉnh từ 18 đến 30cm - Có ≥ 3 mức chọn nhiệt độ màu, ≥ 5 bước điều chỉnh cường độ sáng - Tỏa nhiệt thấp và không tạo ra tia UV - Tay nắm có thể tháo rời và hấp diệt trùng, xoay tay nắm để thay đổi kích cỡ tiêu điểm Thông số kỹ thuật: - Số bóng Led (cái): ≥ 18 - Kích thước đầu đèn (cm): $\geq 35 \times 34$ - Độ chiếu sáng trung tâm ở khoảng cách làm việc 1m ✓ Max. (lux): $\geq 100,000$ (@1m) ✓ Min. (lux): ≥ 5000 - Chỉ số hoàn màu: ✓ Ra: ≥ 90 ✓ R9: ≥ 80 - Nhiệt độ màu (K): $\geq 3800/ 4300/ 4800$ - Kích cỡ trường sáng (cm): $\leq 18 \sim \geq 30$ - Công suất tiêu thụ (W): ≤ 25 - Tuổi thọ Led (giờ): $\geq 60,000$ - Trọng lượng đầu đèn (kg): 3.
2.	Máy ánh sáng chăm sóc da	Máy	02	Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 I. Cấu hình cung cấp: ✓ Máy chính ✓ Dây Nguồn ✓ Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt II. Chi tiết kỹ thuật: Đặc điểm: ✓ Năng lượng và mật độ mạnh ✓ Đầu điều trị có độ xoay ≥ 720 độ ✓ Diện tích chiếu xạ lớn hơn, thiết kế vòng cung của đầu đèn phù hợp với đặc điểm khuôn mặt ✓ Điều khiển cực lên xuống để vận hành dễ dàng

			✓ Một thiết bị có hai đèn khác nhau (đỏ và xanh), các phím của hai đèn có thể dễ dàng chuyển đổi ✓ Không gây tổn thương cho tế bào da, không có tác dụng phụ ✓ Phù hợp với mọi làn da ✓ Ma trận sắp xếp nguồn sáng điều trị da mặt ✓ Ứng dụng điều trị: ○ Loại bỏ: Dị vật, điểm vàng và viêm nang lông ○ Cải thiện: Lỗ chân lông thô, da nhão, nếp nhăn mỏng, nước da xám xịt, v.v. ○ Cải thiện: Cải thiện tình trạng gây tê dây thần kinh mặt, giảm áp lực, cải thiện giấc ngủ. ○ Khử muối: Vết đốm, vết cháy nắng, và sắc tố tuổi tác, v.v. ○ Phục hồi: Bất kỳ vết bỏng, vết thâm hoặc sắc tố nào gây ra bởi năng lượng cao từ điều trị bằng IPL và laser. ○ Điều chế: Tăng không đúng cách, duy trì buồng trứng, nâng ngực. ✓ Thiết lập thời gian điều trị: Thời gian điều trị tăng giảm ✓ Chế độ ánh sáng: Đỏ-xanh ✓ Điều chỉnh cường độ ánh sáng LED: lên xuống ✓ Phím xung: (Hai cấp độ-nhanh chóng hoặc chậm) Thông số kỹ thuật: ✓ Nguồn sáng: Đèn sinh học gen Led ✓ Bộ điều khiển: LCD bấm phím màu ✓ Bước sóng: Đỏ: $\geq 640\text{nm}$, màu xanh: $\geq 470\text{nm}$, màu vàng: $\geq 590\text{nm}$, có thể chọn thêm ✓ Độ sáng Khi bước sóng là $\geq 640\text{nm}$ thì độ sáng $\geq 8000\text{mcd}$ ✓ Khi bước sóng $\geq 470\text{nm}$ thì độ sáng $\geq 4000\text{mcd}$ ✓ Công suất đầu ra: $\geq 120\text{mv/cm}^2$ ✓ Số đèn Led: ≥ 1200 ✓ Diện tích điểm: $\geq 470 * 300 * 300 \text{ mm}$ ✓ Điện áp: 220V/110V
--	--	--	--